




Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR14AAC/US-100-H

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení G 1/4 vnější závit

Oblast nasazení

Média Kapalná média; agresivní média

Teplota média [°C] -25...80

Odolnost proti tlaku [bar] 5

Kapalná média

Teplota média [°C] -25...80

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku VS 0100

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah [cm/s] 3...300

Největší citlivost [cm/s] 3...60

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min] 7

Reakční doby

Doba odezvy [s] 2...20

Kapalná média

Doba odezvy [s] 2...20

Okolní podmínky

Krytí IP 67

ST2404



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR14AAC/US-100-H

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
Materiály	PTFE
Procesní připojení	G 1/4 vnější závit

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m



Připojení



BK = černá
BN = hnědá
BU = modrá
WH = bílá

Barvy vodičů :