


Teplotní kabelový senzor se šroubovacím snímačem

TS-PT100-SCREW-IN M6



Vlastnosti výrobku		
Měřicí rozsah	-30...180 °C	-22...356 °F
Procesní připojení	závitové připojení M6 vnější závit	
Oblast nasazení		
Měřicí element	1 x Pt 100; (podle DIN EN 60751, třída A)	
Montáž	Kontaktní senzor pro pevná tělesa	
Elektrická data		
Třída krytí	III	
Měřicí / nastavovací rozsah		
Měřicí rozsah	-30...180 °C	-22...356 °F
Přesnost / odchylky		
Přesnost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reakční doby		
Dynamika reakce T05 / T09	[s]	3 / 8; (podle DIN EN 60751)
Okolní podmínky		
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	10377,8
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	110,7
Pouzdro	šroubovací snímač	
Rozměry	[mm]	M6
Označení závitu	M6	
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Procesní připojení	závitové připojení M6 vnější závit	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

Teplovní kabelový senzor se šroubovacím snímačem

TS-PT100-SCREW-IN M6

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, Silikon

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

