


Teplotní kabelový senzor s procesním připojením

TS-200KCID06-...../US/ IV



Vlastnosti výrobku

Měřicí rozsah	-50...250 °C	-58...482 °F
Procesní připojení	Ø 6 mm	
Instalační délka EL [mm]	50	

Oblast nasazení

Měřicí element	1 x Pt 100; (podle DIN EN 60751, třída A)	
Média	kapalná a plynná média	
Minimální hloubka ponoru [mm]	15	

Elektrická data

Třída krytí	III
-------------	-----

Měřicí / nastavovací rozsah

Délka sondové tyče L [mm]	50	
Měřicí rozsah	-50...250 °C	-58...482 °F
Poznámka k rozsahu měření	stacionární: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Přesnost / odchylky

Přesnost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
--------------	-------------------------

Reakční doby

Dynamika reakce T05 / T09 [s]	11 / 37; (podle DIN EN 60751)
-------------------------------	-------------------------------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

MTTF [let]	11415,5
------------	---------

Mechanická data

Hmotnost [g]	72,7
Rozměry [mm]	Ø 6
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); PFA/PTFE
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	Ø 6 mm
Průměr sondy [mm]	6
Instalační délka EL [mm]	50

Upozornění

Upozornění	hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu
------------	--

TS2256



Teplovní kabelový senzor s procesním připojením

TS-200KCID06-...../US/ IV

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PTFE

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

