


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Vlastnosti výrobku**

Procesní připojení G 1/2 vnější závit

Oblast nasazení

Média Kapalná média

Odolnost proti tlaku [bar]

30

Elektrická data

Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC

Proudový odběr [mA] < 45

Třída krytí II

Ochrana proti přepólování ano

Přípravná zpožďovací doba [s] < 20

Výstupy

Elektrické provedení AS-i

Ochrana proti přetížení ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah [cm/s] 3...300

Největší citlivost [cm/s] 3...60

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min] 15

Reakční doby

Doba odezvy [s] 1...10

Hlídač proudění

SCR12ABAASI /US-100

Software / programování		
Nastavení spínacího bodu	Potenciometr	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...80
Krytí	IP 67	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i I/O konfigurace	[hex]	1
AS-i ID code	[hex]	1
Mechanická data		
Materiály	PBT-GF20	
Materiál, který je v kontaktu s médiiem	nerezová ocel (1.4305 / 303)	
Procesní připojení	G 1/2 vnější závit	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
Příslušenství		
Dodané položky	Těsnění: 2 x AMF 30 Šroubovák	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

