


Teplotní kabelový senzor s procesním připojením

TS-200KLKD6-...../US/



Vlastnosti výrobku

Měřicí rozsah	-40...90 °C	-40...194 °F
Procesní připojení	Ø 6 mm	

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty	
Měřicí element	1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída A)	
Média	kapalná a plynná média	
Minimální hloubka ponoru [mm]	15	

Elektrická data

Třída krytí	III	
-------------	-----	--

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah	-40...90 °C	-40...194 °F
---------------	-------------	--------------

Přesnost / odchylky

Přesnost [K]	$\pm (0,15 \text{ K} + 0,002 \times t)$	
--------------	---	--

Reakční doby

Dynamika reakce T05 / T09 [s]	3 / 10; (podle DIN EN 60751)	
-------------------------------	------------------------------	--

Okolní podmínky

Krytí	IP 67	
-------	-------	--

Schválení / zkoušky

MTTF [let]	11415,5	
------------	---------	--

Mechanická data

Hmotnost [g]	65,6	
Pouzdro	Měřicí čidlo	
Rozměry [mm]	Ø 6 / L = 45	
Materiály	Nerezová ocel	
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Procesní připojení	Ø 6 mm	
Průměr sondy [mm]	6	

Upozornění

Upozornění	hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu	
Obsah balení	1 ks	

Teplovní kabelový senzor s procesním připojením

TS-200KLKD6-...../US/

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

