




Tyčový teplotní senzor

TT-100KBBD08- I/US/ IV

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: TT1281 nebo TT1081

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Konektorová oblast

L = Délka tyče odpovídá délce zabudování EL



Vlastnosti výrobku

Měřicí rozsah	-40...150 °C	-40...302 °F
Instalační délka EL [mm]	160	

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty	
Měřicí element	1 x Pt 100; (podle DIN EN 60751, třída A)	
Média	kapalná a plynná média	
Odolnost proti tlaku [bar]	160	
Minimální hloubka ponoru [mm]	15	

Elektrická data

Třída krytí	III	
-------------	-----	--

Měřicí / nastavovací rozsah

Délka sondové tyče L [mm]	160	
Měřicí rozsah	-40...150 °C	-40...302 °F

Přesnost / odchylky

Přesnost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
--------------	-------------------------	--

Reakční doby

Dynamika reakce T05 / T09 [s]	1 / 3; (podle DIN EN 60751)	
-------------------------------	-----------------------------	--

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80	
Poznámka k okolní teplotě	Konektorová oblast	
Skladovací teplota [°C]	-40...100	
Krytí	IP 68; IP 69K	

Mechanická data

Hmotnost [g]	0,047	
Rozměry [mm]	Ø 8	

TT1181



Tyčový teplotní senzor

TT-100KBBD08- /US/ /V

Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Průměr sondy [mm]	8
Instalační délka EL [mm]	160

Upozornění

Upozornění	napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

