



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STN12ZBB/NPT-GEWINDE

Položka již není dostupná - archivní záznam

No scale drawing available

Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	1/2" NPT
--------------------	----------

Oblast nasazení

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Média	Kapalná média; Plynná média
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Kapalná média

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Teplota média [°C]	0...120

Plynná média

Teplota média [°C]	0...100
--------------------	---------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0100
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300
Největší citlivost [cm/s]	3...60

Plynná média

Nastavovací rozsah [cm/s]	100...2000
---------------------------	------------

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	15
---------------------------	----

Reakční doby


Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STN12ZBB/NPT-GEWINDE

Kapalná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Plynná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Okolní podmínky		
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Pouzdro		Typ závitu
Materiály		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení		1/2" NPT
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Připojení		



BN =	Barvy vodičů :
GN =	hnědá
WH =	zelená
YE =	bílá
	žlutá