


TA1602



Teplotní převodník

TA-015C2EM81-A-ZVG/US



1 G 1/8 Vnitřní závit



EC 1935/2004



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1
Měřicí rozsah [°C]	-50...200
Komunikační rozhraní	IO-Link
Procesní připojení	závitové připojení G 1/8 Vnitřní závit
Instalační délka EL [mm]	15

Oblast nasazení

Měřicí element	1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída A)
Média	kapalná a plynná média

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...32 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr [mA]	< 50
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	2

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1
------------------------	------------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	analogový signál; IO-Link; (konfigurovatelný)
Počet analogových výstupů	1
Analogový proudový výstup [mA]	4...20
Maximální zátěž [Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah [°C]	-50...200
Nastavení z výroby	0...200 °C

Rozlišení

Rozlišení analogového výstupu [K]	0,04
-----------------------------------	------



Teplotní převodník

TA-015C2EM81-A-ZVG/US

Přesnost / odchylky		
Přesný analogový výstup	[K]	$\pm 0,3 + (\pm 0,1 \% \text{ MS})$
Teplotní koeficient	[% rozpětí / 10 K]	0,1; (V případě odchylky od referenční podmínky $25 \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$)
Reakční doby		
Dynamika reakce T05 / T09	[s]	$< 0,25 / < 1$
Rozhraní		
Komunikační rozhraní		IO-Link
Typ přenosu		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze		1.1
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[$^{\circ}\text{C}$]	-25...80
Poznámka k okolní teplotě		při teplotě média: $< 160 \text{ }^{\circ}\text{C}$
		-25...60 $^{\circ}\text{C}$
		při teplotě média: $< 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Skladovací teplota	[$^{\circ}\text{C}$]	-40...100
Krytí		IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[let]	334
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	46,193
Pouzdro		typ pro adapter
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4122); PEI; FKM
Procesní připojení		závitové připojení G 1/8 Vnitřní závit
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí		Ra: $< 0,8$
Průměr sondy	[mm]	3
Instalační délka EL	[mm]	15
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 LED, zelená
Upozornění		
Upozornění		MS = nastavený rozsah měření
		hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu
Obsah balení		1 ks

Teplotní převodník

TA-015C2EM81-A-ZVG/US

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

