

ISO certifikát o kalibraci pro teplotní senzory 3 body

ISO-Kalibrierung Temp. 3-Pkt

Werkskalibrierschein
 Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: PT1000

transmitter type: PT1000

Serien-Nr.: 11000000

serial no.: 11000000

Messbereich: -50...150 °C

temperature range: -50...150 °C

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ±0,15 °C

accuracy: ±0,15 °C

Kalibrierdatum: 11.05.2012

date of calibration: 11.05.2012

Auftragsnummer: 11000000

job no.: 11000000

Referenzgerät: PT1000

reference unit: PT1000

Prüfnormal, Temperatur: -50 °C, 0 °C, 100 °C

testing device, temperature: -50 °C, 0 °C, 100 °C

Serien-Nr.: 11000000

serial no.: 11000000

PTB-Zertifikat: PTB-Zertifikat

PTB certificate: PTB certificate

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C



Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
 Element der höchsten Klasse in Abstimmung mit dem internationalen Temperaturnormen auf Basis der ITS-90.
 Die Kalibrierung wird durchgeführt in der kalibrierungsfähigen "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-Element in der kalibrierungsfähigen
 Umgebungstemperatur von 20 °C.

Die Angaben zur Messumformerschaltung sind den technischen Zeichnungen des Messumformers und denen der
 Kalibrierungsanweisung zu entnehmen. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Indikatorenwert von 100 %.
 Die Messumformerschaltung ist 100 %.

The calibration is performed in the calibration-capable "Schwarzen Strahl" with a reference element in the calibration-capable
 ambient temperature of 20 °C.

The specifications for the measuring circuit are to be taken from the technical drawings of the measuring device and from the
 calibration instructions. The measurement values refer to a reading value of 100 %.

The measuring circuit is 100 %.

Es wurde sichergestellt, dass die Messumformerschaltung, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten
 QMS Systems, gültig kalibriert und auf nationale Standards rückführbar ist.

It was ensured that the measuring circuit, taking into account a certified according to DIN EN ISO 9001:2008, is validly calibrated and can be traced
 back to national standards.

Wieder: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 again: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

Im Auftrag:

ifm electronic gmbh

Frankfurt a. M. 60528

Germany

Phone: +49 (0) 21 25 10 10 1

Erstellt:

ifm electronic gmbh

Frankfurt a. M. 60528

Germany

Phone: +49 (0) 21 25 10 10 1

Seit:

ifm electronic gmbh

Frankfurt a. M. 60528

Germany

Phone: +49 (0) 21 25 10 10 1

Mechanická data

Hmotnost

[g]

19,171

Upozornění

Upozornění

kalibrační certifikát ISO není uznáván podle EA MLA
 (Multilaterální dohoda), a proto se považuje za nesledovaný.

Kalibrační certifikát je nutné objednat společně se senzorem.

Příslušný senzor je dodáván společně s kalibračním certifikátem.

Kalibrační certifikát je ve dvou jazycích (němčina/angličtina).

Pozdější objednávky jsou možné pouze v případě,
 že je snímač v okamžiku návratu v čistém stavu.

V internetové verzi datového listu je v záložce "Ke stažení" k dispozici vzorový certifikát.

ZC0016



ISO certifikát o kalibraci pro teplotní senzory 3 body

ISO-Kalibrierung Temp. 3-Pkt

Další údaje

Měřící body (v souladu s ISO 9110)

1	65 °C
2	85 °C
3	123 °C