


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVC212



Produktmerkmale

Verbindungskabel

M12-Stecker / M8-Kupplung

silikonfrei

halogenfrei

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung AC/DC

Betriebsspannung [V] 60 AC / 75 DC

Strombelastbarkeit [A] 3

Schutzklasse III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Ausführung gerade / abgewinkelt

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Messing; vernickelt



Gewicht [kg] 0,045

Elektrischer Anschluss

Anschluss PUR-Kabel / 1 m;
3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 4,1 mm; halogenfrei

Mantelfarbe schwarz

Anschlussbelegung



Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück] 1



E11398


VDOAF040MSS0001H03STGH030MSS

Verbindungstechnik

Wird ersetzt durch: EVC212

no longer available - archive entry

replaced by: EVC212



Product characteristics

Jumper

M12 plug / M8 socket

Free from silicone

Free from halogen

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design		AC/DC
Operating voltage	[V]	60 AC / 75 DC
Current rating	[A]	3
Protection class		III

Environment

Ambient temperature	[°C]	-25...85
Protection		IP 68



Mechanical data

Design		straight / angled
Material body		PUR
Material nut		Brass; nickel-plated
Weight	[kg]	0.045

Electrical connection

Connection		PUR cable / 1 m; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm); Ø 4.1 mm; halogen-free
Sheath colour		black

Wiring



Remarks

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---



E11398


VDOAF040MSS0001H03STGH030MSS

Connection technology

replaced by: EVC212

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVC212



Caractéristiques du produit

Câble de raccordement

connecteur mâle M12 / connecteur femelle M8

Sans silicone

Sans halogène

Contacts dorés

Données électriques

Technologie AC/DC

Tension d'alimentation [V] 60 AC / 75 DC

Courant de sortie [A] 3

Classe de protection III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85

Protection IP 68

Données mécaniques

Version droit / coudé

Matière corps PUR

Matière bague moletée laiton; nickelé



Poids [kg] 0,045

Raccordement électrique

Raccordement câble PUR / 1 m;
3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 4,1 mm; sans halogène

Couleur de la gaine noir

Branchement



Remarques

Quantité [pièce] 1



E11398

VDOAF040MSS0001H03STGH030MSS

Technologie de connexion

remplacé par: EVC212