

AC1311




AS-Interface CANopen ağ geçidi, PLC ile

ControllerE 1Mstr CO RS232

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC1331

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Gösterge
- 2 buton
- 3 CANopen arayüz



Uygulama

Uygulama mekezi olmayan kontrol cihazı; CANopen ağ geçidi

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	24 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA]	< 500
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	10
Maks. güç tüketimi [VA]	10
AS-i Master lerin sayısı	1

Arabirimler

Haberleşme arayüzü RS232; CAN

CAN

CAN arabirimlerinin sayısı 1

Protokol CANopen



AS-Interface CANopen ağ geçidi, PLC ile

ControllerE 1Mstr CO RS232

Kullanım tipi	Veri iletimi
RS232	
R232 arabirim sayısı	1
İletim oranı	9600...115200 Baud
Konektör tipi	RJ11
Kullanım tipi	Programlama
Arayüzlerle ilgili not	eletriksel olarak yalıtılmış

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...70
Maksimum bağıl nem	[%]	95
Koruma		IP 20

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	2.1
AS-i master profili	M3
AS-i sertifikası	61107

Mekanik özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Malzemeler	Alüminyum; çelik levha galvanizli

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	3 x LED, kırmızı
		2 x LED, yeşil
		2 x LED, sarı
		LCD-grafik gösterge

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Bağlantı

