


AS-Interface CANopen ağ geçidi, PLC ile

ControllerE 2Mstr CO RS232

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC1332

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Gösterge
- 2 buton
- 3 CANopen arayüz



Uygulama

Uygulama

mekezi olmayan kontrol cihazı; CANopen ağ geçidi

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	24 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 500
AS-i den maks. akım tüketimi	[mA]	10
Maks. güç tüketimi	[VA]	10

Arabirimler

Haberleşme arayüzü RS232; CAN

CAN

Protokol CANopen

RS232

İletim oranı 9600...115200 Baud



AS-Interface CANopen ağı geçidi, PLC ile

ControllerE 2Mstr CO RS232

Konektör tipi	RJ11	
Arayüzlerle ilgili not	eletriksel olarak yalıtılmış	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...70
Maksimum bağıl nem	[%]	95
Koruma	IP 20	
AS-i parametreleri		
AS-i Versiyon	2.1	
AS-i master profili	M3	
Mekanik özellikleri		
Gövde	DIN raya montaj için gövde	
Malzemeler	Alüminyum; çelik levha galvanizli	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	4 x LED, kırmızı
		3 x LED, yeşil
		3 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Bağlantı		

