


Teplotní kabelový senzor s procesním připojením

TS-200KLKD06 .../US



1 oblast připojení, viz. poznámka



Vlastnosti výrobku

Měřicí rozsah	-100...600 °C	-148...1112 °F
Procesní připojení	Ø 6 mm	
Instalační délka EL [mm]	100; (teploty média < 200 °C: 150)	

Oblast nasazení

Měřicí element	1 x Pt 100; (podle DIN EN 60751, třída A)
Média	kapalná a plynná média
Minimální hloubka ponoru [mm]	15

Elektrická data

Třída krytí	III
-------------	-----

Měřicí / nastavovací rozsah

Délka sondové tyče L	[mm]	150
Měřicí rozsah	-100...600 °C	-148...1112 °F

Přesnost / odchylky

Přesnost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
--------------	-------------------------

Reakční doby

Dynamika reakce T05 / T09 [s]	12 / 34; (podle DIN EN 60751)
-------------------------------	-------------------------------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

MTTF [let]	11415,5
------------	---------

Mechanická data

Hmotnost [g]	87
Rozměry [mm]	Ø 6
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); PFA/PTFE
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	Ø 6 mm
Průměr sondy [mm]	6
Instalační délka EL [mm]	100; (teploty média < 200 °C: 150)

Upozornění

Upozornění	hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu
------------	--

TS2452



Teplovní kabelový senzor s procesním připojením

TS-200KLD06 .../US

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PTFE; odolný vůči teplotě až do 250°C

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

