




Teplovní kabelový senzor s procesním připojením

TS-200KCKD10-...../US/

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: TS2069

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Měřicí rozsah	-40...150 °C	-40...302 °F
Instalační délka EL [mm]	42	

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty	
Měřicí element	1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída B)	
Média	kapalná a plynná média	
Odolnost proti tlaku [bar]	160	
Poznámka k tlakové odolnosti	při montáži samořezným šroubením	
Minimální hloubka ponoru [mm]	15	

Elektrická data

Třída krytí	III	
-------------	-----	--

Měřicí / nastavovací rozsah

Délka sondové tyče L [mm]	42	
Měřicí rozsah	-40...150 °C	-40...302 °F

Přesnost / odchylky

Přesnost [K]	± (0,30 K + 0,005 x t)	
--------------	-------------------------	--

Reakční doby

Dynamika reakce T05 / T09 [s]	6 / 25; (podle DIN EN 60751)	
-------------------------------	------------------------------	--

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80	
Poznámka k okolní teplotě	Konektorová oblast	
Krytí	IP 67	

Mechanická data

Hmotnost [g]	113,2	
Rozměry [mm]	Ø 10	
Materiály	Nerezová ocel; FKM	
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	

TS2051



Teplovní kabelový senzor s procesním připojením

TS-200KCKD10-...../US/

Průměr sondy	[mm]	10
Instalační délka EL	[mm]	42

Upozornění

Upozornění	hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, FKM

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

