


TS5089



Teplotní kabelový senzor s procesním připojením

TS-500KLD10-...../US/



Vlastnosti výrobku		
Měřicí rozsah	-40...90 °C	-40...194 °F
Procesní připojení	Ø 10 mm	
Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty	
Měřicí element	1 x Pt 100; (podle DIN EN 60751, třída A)	
Média	kapalná a plynná média	
Minimální hloubka ponoru [mm]	15	
Elektrická data		
Třída krytí	III	
Měřicí / nastavovací rozsah		
Měřicí rozsah	-40...90 °C	-40...194 °F
Přesnost / odchylky		
Přesnost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
Reakční doby		
Dynamika reakce T05 / T09 [s]	6 / 25; (podle DIN EN 60751)	
Okolní podmínky		
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
MTTF [let]	11415,5	
Mechanická data		
Hmotnost [g]	193,6	
Pouzdro	Měřicí čidlo	
Rozměry [mm]	Ø 10	
Materiály	Nerezová ocel	
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Procesní připojení	Ø 10 mm	
Průměr sondy [mm]	10	
Upozornění		
Upozornění	hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu	
Obsah balení	1 ks	



Teplovní kabelový senzor s procesním připojením

TS-500KLKD10-...../US/

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

