




AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5209

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Etiket |
| 2 | Kızılötesi adaptör fikstürü |



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi	[mA]	250
Maks. akım yükü toplamı	[A]	2
Dahili hata izleme (Watchdog)		evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktılarının sayısı: 4
-----------------------	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	18...30; (yassı kablo arcılığıyla)
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Giriş akımı High [mA]	6...10
Giriş akımı Low [mA]	0...2
Anahtarlama sinyali High [V]	> 11
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet



AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine90 4DI 4DO T M12

Çıkışlar	
Elektriksel yapı	AS-i
Dijital çıkışların sayısı	4
Devre	PNP
Voltaj aralığı DC [V]	15...30; (PELV e uygun; yassı kablo arcılığıyla; cULus için voltaj "Sınırlandırılmış Gerilim/Akım" da verilmiş olan değerlere uymak zorundadır.)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1000; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 20 W (IEC 60947-5-1); cULus a uygun: 700 mA)
Kısa devre koruması	evet
Elektriksel olarak ayrılmış	evet

Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar	
EMC	EN 50295

AS-i parametreleri					
AS-i Versiyon	2.1				
AS-i adresleme	IR-Adresleme mümkün				
Genişletilmiş adresleme modu	hayır				
AS-i Profil	S-7.0.E				
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7			
AS-i ID kod	[hex]	0.E			
AS-i sertifikası	39301				
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	Giriş	1	2	3	4
	Soket	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
	Çıkış	1	2	3	4
	Soket	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4

Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	192
Montaj şekli	AS-i arabirimi, FC-E alt parça için
Malzemeler	PBT

Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Çalışma LED, yeşil
	Hata LED, kırmızı
	Fonksiyon LED, sarı

Aksesuarlar	
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Modül alt parçası

Açıklamalar	
Açıklamalar	Girişler ve çıkışlar elektriksel izoleli olmalıdır.
	Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Bağlantılar AS-i kablo suyla elektriksel olarak bağlanmıştır.

AC2509



AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine90 4DI 4DO T M12


Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK-E:

Soketli: M12; kodlama: A



	Girişler
1	Sensör beslemesi L+
2+4	Veri girişi içeride köprülenmiş
3	Sensör beslemesi L-
5	kullanılmıyor
	Çıkışlar
1	kullanılmıyor
2	kullanılmıyor
3	Harici gerilim AUX -
4	Anahtarlama çıkışı +
5	kullanılmıyor