


AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67



- 1 Etiket
2 Kızılötesi adaptör fişstürü



Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	157
Ters polarite koruması	evet
Ek gerilim kaynağı [V]	24...30 DC; (AUX)
Ek gerilim kaynağı	isteğe bağlı
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA]	550; (AUX)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı

Analog çıkışların sayısı: 4

Girişler

Kesin analog giriş [%]	0,5
------------------------	-----

Çıkışlar

Analog çıkışların sayısı	4; (2-tel aktüatör bağlantısı)
Analog akım çıkışı [mA]	0...20
Maks. Yük [Ω]	600
Analog çıkışın çözünürlüğü	16 (1 bit = 1 µA)
Aktüatör beslemesi çıkışlar	AS-i / AUX

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...70
------------------------	--------

AC2518



AS-i arayüzü ClassicLine modülü

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...85
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[yıl]	135

AS-i parametreleri

AS-i adresleme		Adresleme soketi; IR-Adresleme mümkün
AS-i master profili		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.6
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	3.6

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	224,65
Montaj şekli		AS-i arabirimi, FC-/FC-E alt parçalara göre
Malzemeler		PBT
Sıkıştırma torku	[Nm]	0,6...0,8

Gösterge / Kontroller

Gösterge	analog sinyal	LED, sarı Kanallar AO1...AO4
	Çalışma	LED, yeşil AS-i, AUX
	Hata	LED, kırmızı

Elektriksel bağlantı

Modül bağlantısı	Yassı kablo
------------------	-------------

Aksesuarlar


Aksesuarlar (Opsiyonel)	Modül alt parçası
-------------------------	-------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: M12; kodlama: A



1	AO+ Analog çıkış
2	n.c.
3	AO- Analog çıkış 0V
4	n.c.
5	Fonksiyonel topraklama