


## AS-Interface modülü

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5215

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Etiket



## Elektriksel özellikleri

|                  |      |                |
|------------------|------|----------------|
| Çalışma gerilimi | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Akım tüketimi    | [mA] | < 135          |

## Girişler / Çıkışlar

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4 |
|-----------------------|------------------------------|

## Girişler

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Dijital girişlerin sayısı                     | 4; (2 x 2) |
| Dijital girişlerin devresi                    | PNP        |
| Sensör giriş beslemeleri                      | AS-i       |
| Güç kaynağı [V]                               | 20...30    |
| Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]      | 100        |
| Giriş akımı High [mA]                         | > 5        |
| Giriş akımı Low [mA]                          | < 1,5      |
| Anahtarlama sinyali High [V]                  | > 10       |
| Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet       |

## Çıkışlar

|                  |      |
|------------------|------|
| Elektriksel yapı | AS-i |
|------------------|------|



## AS-Interface modülü

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

| Çalışma Koşulları                                                                   |  |           |                                                                     |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Çalışma sıcaklığı                                                                   |  | [°C]      | -25...85                                                            |       |       |       |
| Koruma                                                                              |  |           | IP 67                                                               |       |       |       |
| Testler / Onaylar                                                                   |  |           |                                                                     |       |       |       |
| EMC                                                                                 |  |           | EN 50295                                                            |       |       |       |
| AS-i parametreleri                                                                  |  |           |                                                                     |       |       |       |
| AS-i Profil                                                                         |  |           | S-0.0                                                               |       |       |       |
| AS-i I/O konfigürasyonu                                                             |  | [hex]     | 0                                                                   |       |       |       |
| AS-i ID kod                                                                         |  | [hex]     | 0                                                                   |       |       |       |
| Veri bitleri                                                                        |  | Data bit  | D0                                                                  | D1    | D2    | D3    |
|                                                                                     |  | Soket     | I-1/2                                                               | I-1/2 | I-3/4 | I-3/4 |
|                                                                                     |  | Pin       | 4                                                                   | 2     | 4     | 2     |
| Mekanik özellikleri                                                                 |  |           |                                                                     |       |       |       |
| Montaj şekli                                                                        |  |           | AS-i arabirim, yassı kablo ve yuvarlak kablolu alt parça bağlantılı |       |       |       |
| Malzemeler                                                                          |  |           | PBT                                                                 |       |       |       |
| Gösterge / Kontroller                                                               |  |           |                                                                     |       |       |       |
| Gösterge                                                                            |  | Çalışma   | LED, yeşil                                                          |       |       |       |
|                                                                                     |  | Fonksiyon | LED, sarı                                                           |       |       |       |
| Açıklamalar                                                                         |  |           |                                                                     |       |       |       |
| Paket miktarı                                                                       |  |           | 1 adet                                                              |       |       |       |
| Elektriksel bağlantı                                                                |  |           |                                                                     |       |       |       |
| modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG:                                  |  |           |                                                                     |       |       |       |
| Soketli: M12; kodlama: A                                                            |  |           |                                                                     |       |       |       |
|  |  |           |                                                                     |       |       |       |