


AS-Interface modülü

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC5211

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Etiket



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 135
Maks. akım yükü toplamı [A]	2
Dahili hata izleme (Watchdog)	hayır

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 2; Röle çıkışlarının sayısı: 2
-----------------------	---

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	2
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	20...30
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	100
Giriş akımı High [mA]	> 5
Giriş akımı Low [mA]	< 1,5
Anahtarlama sinyali High [V]	> 10
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet



AS-Interface modülü

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

Çıkışlar	
Elektriksel yapı	AS-i
Voltaj aralığı DC [V]	24; (PELV e uygun; M12-konektör aracılığı ile)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1000; (DC-12)
Röle çıkışlarının sayısı	2
Kısa devre koruması	hayır
Elektriksel olarak ayrılmış	evet

Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar	
EMC	EN 50295
	EN 50178

AS-i parametreleri						
AS-i Profil		S-3.0				
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]		3				
AS-i ID kod [hex]		0				
Veri bitleri		Data bit	D0	D1	D2	D3
		Soket	I-1	I-1	O-3	O-4
		Pin	4	2	4	4

Mekanik özellikleri	
Montaj şekli	AS-i arabirimin FK alt parçaları
Malzemeler	PBT

Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Çalışma
	Fonksiyon
	LED, yeşil
	LED, sarı

Açıklamalar	
Açıklamalar	Girişler ve çıkışlar elektriksel izoleli olmalıdır.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / PG:

Soketli: M12; kodlama: A

Soketli: M12; kodlama: A



1 Harici gerilim +
3 Harici gerilim -