


AS-Interface DeviceNet ağ geçidi, PLC ile

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC1318

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Programlama arabirimi RS232C
2 DeviceNet arayüzü



Uygulama

Uygulama

Mikrokontrolör ve ağ geçidi olarak kullanım

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	22...30 DC; (24 DC ; PELV e uygun)
Yalıtım derecelendirmesi [V]	500
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	80
Maks. güç tüketimi [VA]	10
Elektriksel ayrılma	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı

AS-i

Arabirimler

Haberleşme arayüzü

RS232

RS232

R232 arabirim sayısı

1

İletim oranı

4800...62400 Baud

Konektör tipi

SUB-D

Kullanım tipi

Programlama

AC1008



AS-Interface DeviceNet ağ geçidi, PLC ile

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...70
Maksimum bağıl nem	[%]	95
Koruma		IP 20

AS-i parametreleri		
AS-i master profili		M1
AS-i sertifikası		22504

Mekanik özellikleri		
Gövde		DIN raya montaj için gövde
Malzemeler		Alüminyum

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon kontrolü	2 x LED, kırmızı
		2 x LED, yeşil
		2 x LED, sarı

Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: 5 x

Bağlantı

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE