


IO-Link giriş/çıkış modülü

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP69K



Sürümüne göre bazı LED ler aktif değildir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	100; (US)
Koruma sınıfı		III
Ek gerilim kaynağı	[V]	18...30 DC; (UA)
Ek beslemeden maks. akım tüketimi	[mA]	3600; (UA)

Girişler / Çıkışlar

Toplam giriş ve çıkış sayısı	16
Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 16; Dijital çıktıların sayısı: 16



IO-Link giriş/çıkış modülü

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP69K

Girişler		
Dijital girişlerin sayısı	16; (yapılandırılabilir)	
Dijital girişlerin devresi	PNP; (Typ 3 (IEC 61131-2))	
Sensör giriş beslemeleri	UA	
Güç kaynağı [V]	18...30	
Giriş akımı High [mA]	2...15	
Giriş akımı Low [mA]	0...1,5	
Anahtarlama sinyali High [V]	11...28	
Anahtarlama sinyali Low [V]	0...5	
Çıkışlar		
Dijital çıkışların sayısı	16; (yapılandırılabilir)	
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1800	
Toplam maks. yük akımı [A]	3,6; (birim başına maksimum akım yükü: 1800 mA)	
Kısa devre koruması	evet	
Aktüatör beslemesi çıkışlar	UA	
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	IO-Link	
SDCI standart	IEC 61131-9	
Aktarım türü	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SIO-Mod	hayır	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	B	
Min. işlem döngü süresi [ms]	4	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	1409
Not	Daha fazla bilgi için lütfen "Karşıdan Yükleme" bölümündeki IODD PDF dosyasına bakın.	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60	
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...70	
Maksimum bağıl nem [%]	90	
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m]	2000	
Koruma	IP 65; IP 67; IP 69K; (V2A paslanmaz çelik koruma kapakları ile çalışma: IP 69K)	
Koruma sınıfı ((NEMA 250)	6P	
Kirlilik derecesi	2	
Kimyasal ortam	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Şok dayanımı	DIN EN 60068-2-27	
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	



IO-Link giriş/çıkış modülü

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	482,326
Boyutlar	[mm]	26 x 59,3 x 208
Malzemeler		Gövde: PA gri; Soket: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Conta malzemesi		EPDM

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Hata	1 x LED, kırmızı
	Fonksiyon	1 x LED, sarı

Aksesuarlar


Aksesuarlar (Opsiyonel)	M12 soketler için koruma kapağı
-------------------------	---------------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - IO-Link

Soketli: 1 x M12; kodlama: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	+ 24 V DC (UA)
3	GND (US)
4	IO-Link
5	GND (UA)

Elektriksel bağlantı - girişler / çıkışlar

Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Conta: EPDM



X1.0...X1.7

1	+ 24 V DC (UA)
2	I/O2
3	GND (UA)
4	I/O1
5	kullanılmıyor