


AS-Interface EtherNet/IP ağ geçidi, PLC ile

Control.E 1Mstr ET IP RS232

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Uygulama Merkezi olmayan denetleyici ve Ethernet IP Ağ geçidi / Web-Server olarak kullanım

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	24 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA]	< 400
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	10
Maks. güç tüketimi [VA]	10
AS-i Master lerin sayısı	1

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	RS232; Ethernet
Ethernet	
İletim oranı	10; 100
Protokol	EtherNet/IP; IP
Kullanım tipi	Veri iletimi
Arayüzlerle ilgili not	CIP Protokolü Ethernet / IP sunucu Grup 2 ve Grup 3
RS232	
R232 arabirim sayısı	1



AS-Interface EtherNet/IP ağ geçidi, PLC ile

Control.E 1Mstr ET IP RS232

İletim oranı	9600...115200 Baud
Konektör tipi	RJ11
Kullanım tipi	Programlama
Arayüzlerle ilgili not	eletriksel olarak yalıtılmış

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-20...70
Maksimum bağıl nem	[%]	95
Koruma		IP 20

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	2.1
AS-i master profili	M1e

Mekanik özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Malzemeler	Alüminyum; çelik levha galvanizli

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Fonksiyon	3 x LED, kırmızı
		4 x LED, yeşil
		2 x LED, sarı
		LCD-grafik gösterge

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Bağlantı

