

AC2415




AS-i arayüzü CompactLine modülü

Compactmodul aktif, 2E/2AT PNP

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: AC2411

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 142
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4
Dahili hata izleme (Watchdog)		evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıkışların sayısı: 2
-----------------------	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	2
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı	[V] 20...30



AS-i arayüzü CompactLine modülü

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	100
Giriş akımı High [mA]	> 5
Giriş akımı Low [mA]	< 1,5
Anahtarlama sinyali High [V]	> 10
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Dijital çıktıların sayısı	2
Devre	PNP
Voltaj aralığı DC [V]	10...30; (PELV e uygun; yuvarlak kablo aracılığıyla)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	2000
Kısa devre koruması	evet
Elektriksel olarak ayrılmış	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametreleri

AS-i Profil	S-3.0				
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	3				
AS-i ID kod [hex]	0				
AS-i sertifikası	05801				
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	Soket	I-1	I-2	O-3	O-4
	Pin	2+4	2+4	4	4

Mekanik özellikleri

Malzemeler	PUR
------------	-----

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Fonksiyon	LED, sarı

Açıklamalar

Açıklamalar	Girişler ve çıkışlar elektriksel izoleli olmalıdır.
Paket miktarı	1 adet

AC2415




AS-i arayüzü CompactLine modülü

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Bağlantı



; kodlama: A



1	Girişler
2+4	Sensör beslemesi L+
3	Veri girişi içeride köprülenmiş
3	Sensör beslemesi L-