


AS-i arayüzü CompactLine modülü

CompactM12 4 SB V4A



Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi	[mA]	2000
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4
Ek gerilim kaynağı	[V]	20...30 DC; (AUX)
Ek beslemeden maks. akım tüketimi	[mA]	2000; (AUX)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...80
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 67; (yassı kablolar kullanıldığı zaman E7400x / E7401x)



AS-i arayüzü CompactLine modülü

CompactM12 4 SB V4A

Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
UL onayı	Güç kaynağı	Class 2

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	272
Montaj şekli		AS-i Yassı kablo bağlantılı
Boyutlar	[mm]	118,2 x 60 x 27
Malzemeler		PA 6.6; Soket: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); alt parçadaki somunlar: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: EPDM; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı; Vidalar paslanmaz çelik (1.4578/316Cu)


Elektriksel bağlantı	
Modül bağlantısı	Yassı kablo

Aksesuarlar	
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Paslanmaz çelik rakor, yüksek mekanik stres durumundaki kurulumlar için , E70402

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı	
----------------------	--

Soketli: M12; kodlama: A



1	AS-i +
2	Harici gerilim -
3	AS-i -
4	Harici gerilim +
5	Koruma toprağı (FE)