


ANT516



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 LED
2 Algılama yüzü



Uygulama

Uygulama	Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radyo onayı	EU/RED; Japonya; Avusturalya; Çin; Tayvan; Hindistan; Singapur; Ukrayna; Malezya
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	19,2...28,8 DC; (sadece DTE10x değerlendirme (EN 60950-1'e göre) birimi ile besleme)
Akım tüketimi [mA]	< 50
Koruma sınıfı	III
Çalışma frekansı [MHz]	13,56
RFID standardı	ISO 15693

İzleme aralığı

Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm]	120
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm]	100
ID-TAG mefasesi [mm]	30 mm bozuk para şekilli etiket ve metale monte edilmiş anten referans alınmıştır, I-CODE SLI : ≤ 32

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	DATA / DTE10x
--------------------	---------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67; IP 69K

Testler / Onaylar

EMC	DIN EN 61000-6-2	
Şok dayanımı	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, sürekli)
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Radyo onayı	EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1	

ANT516



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF KQRWIDUS03-

MTTF	[yıl]	457,9
------	-------	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	90
Gövde		dikdörtgense
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	20 x 7 x 48
Malzemeler		PBT; TPE-U; paslanmaz çelik

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	etiket (tag) iletişimi	1 x LED, sarı


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

