



AS-i arayüzü CompactLine modülü

CompactM8 8DI

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...60
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68

Testler / Onaylar		
EMC	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[yıl]	150
UL onayı	Güç kaynağı	Class 2

AS-i parametreleri						
AS-i Versiyon						3.0
Genişletilmiş adresleme modu						evet
AS-i master profili						M4
AS-i Profil						S-7.A.A
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]					7
AS-i ID kod	[hex]					A.A
AS-i sertifikası						100701
Parametre bitleri	Parametre bit i	Tanım				
	P0	kullanılmıyor				
	P1	çevresel hata göstergesi	: 1	aktif	/ 0	aktif değil
	P2	kullanılmıyor				
	P3	kullanılmıyor				

Mekanik özellikleri	
Ağırlık	[g] 150,5
Montaj şekli	Sırttan montaj
Boyutlar	[mm] 134,5 x 30 x 23,5
Malzemeler	PBT

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, sarı I1...I8
	Çalışma	LED, yeşil AS-i
	Hata	LED, kırmızı

Elektriksel bağlantı	
Modül bağlantısı	M12

Aksesuarlar	
Parçalar	Etiket
	Koruma kapakları: 2
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Koruma kapağı: M8, E73005
	Yassı kablo vampir dişli soketi: 1 m, yuvarlak kablo, E70583
	Yassı kablo vampir dişli soketi: M12, E70096
	DIN ray adaptörü: E73007



AS-i arayüzü CompactLine modülü

CompactM8 8DI

Açıklamalar

Açıklamalar

Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın:

I-, I+, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8


Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - AS-i


Soketli: 1 x M12; kodlama: A



1	AS-i +
3	AS-i -

Elektriksel bağlantı - Girişler

Soketli: 8 x M8; kodlama: A



	Girişler
1	Sensör beslemesi L+
3	Sensör beslemesi L-
4	Veri girişi