



Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

No scale drawing available



Ürün özellikleri

Gövde	Plastik gövde
-------	---------------

Uygulama

Uygulama	Pals dizilerinin maks. ve min. anahtarlama noktası ile düşük hız ile ilgili değerlendirilmesi.
----------	--

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim DC	[V]	24...28
Akım tüketimi	[mA]	< 50
Yardımcı sensör beslemesi DC	[V]	10,5; (≤ 10 mA)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Röle çıkışlarının sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Röle çıkışlarının sayısı	1
Kontak akımı	8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)

Ölçüm / ayar aralığı

Ayar aralığı	[Imp/min]	100...20000
--------------	-----------	-------------

Doğruluk / sapma

Tekrarlanabilirlik	[Sr nin % si]	1
--------------------	---------------	---

Yazılım / Programlama

Anahtarlama noktasının ayarlanması	Öğretme fonksiyonu
------------------------------------	--------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
-------------------	------	----------



Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Koruma	IP 65	
Koruma sınıfları	IP 20	
Mekanik özellikleri		
Gövde	Plastik gövde	
Malzemeler	Gövde: PC; kapak: Polystyrol şeffaf	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, yeşil
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Parametre ayarı	2 x LED, kırmızı
	Giriş palsleri	1 x LED, sarı
Elektriksel bağlantı		
Bağlantı		