


Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/250VAC/10-10K

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 DIN raya montaj



Ürün özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Boyutlar [mm]	75 x 55 x 110

Uygulama

Uygulama	aşırı hız ve düşük hızlara göre pals dizilerinin değerlendirilmesi; dönüş hızının izlenmesi
----------	---

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC [V]	< 250
Nominal gerilim DC [V]	24
Nominal gerilim toleransı [%]	10
Nominal gerilim toleransı 2 [%]	10
Nominal frekans AC [Hz]	50...60
Yardımcı sensör beslemesi [V] DC	24; (≤ 30 mA)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Röle çıkışlarının sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Röle çıkışlarının sayısı	1
Kontak akımı	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Ölçüm / ayar aralığı

Ayar aralığı [Imp/min]	10...10000
------------------------	------------

Doğruluk / sapma

Histerezis [Sr nin % si]	5...100
Tekrarlanabilirlik [Sr nin % si]	1



Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/250VAC/10-10K

Tepki süresi		
Başlangıç gecikmesi	[s]	0,5...15
Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması	İnce ayar çalışma aralığı içinde potansiyometre ile	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...70
Koruma		IP 40
Koruma sınıfları		IP 20
Mekanik özellikleri		
Gövde	DIN raya montaj için gövde	
Boyutlar	[mm]	75 x 55 x 110
Malzemeler	Plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, yeşil
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Elektriksel bağlantı		
Bağlantı		

