


AS-i arayüzü üniversal modül

UniversalModule 2AO(C) IP65



1 Etiket



Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	140
Ters polarite koruması	evet
Ek gerilim kaynağı [V]	24...30 DC; (AUX)
Ek gerilim kaynağı	isteğe bağlı
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA]	550; (AUX)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı

Analog çıkışların sayısı: 2

Girişler

Kesin analog giriş [%]	0,5
------------------------	-----

Çıkışlar

Analog çıkışların sayısı	2; (2-tel veya 4-tel aktüatör bağlantısı)
Analog akım çıkışı [mA]	0...20
Maks. Yük [Ω]	600
Aşırı yük koruması	evet
Analog çıkışın çözünürlüğü	16 (1 bit = 1 µA)
Aktüatör beslemesi çıkışlar	AS-i / AUX

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...70
------------------------	--------

AC2618



AS-i arayüzü üniversal modül

UniversalModule 2AO(C) IP65

Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...85
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 50295	
MTTF	[yıl]	145

AS-i parametreleri

AS-i master profili		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.5
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7
AS-i ID kod	[hex]	3.5

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	296,2
Montaj şekli		AS-i arabirimi, FC-E alt parça için
Malzemeler		PBT

Gösterge / Kontroller

Gösterge	analog sinyal	LED, sarı Kanallar AO1...AO2
	Çalışma	LED, yeşil AS-i, AUX
	Hata	LED, kırmızı

Elektriksel bağlantı

Modül bağlantısı		Yassı kablo
------------------	--	-------------

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı

Yaylı klemens:




AS-i arayüzü üniversal modül

UniversalModule 2AO(C) IP65

modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK / FK-E / PG:

Bağlantı



1	O+ Aktüatör beslemesi 2 +24V
2	C2 Analog çıkış mA
3	O- Aktüatör beslemesi 2 0V
4	COM 2 Analog çıkış 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ Aktüatör beslemesi 1 +24V
8	C1 Analog çıkış mA
9	O- Aktüatör beslemesi 1 0V
10	COM 1 Analog çıkış 1 0V
11	FE Fonksiyonel topraklama
12	FE Fonksiyonel topraklama