



Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

No scale drawing available



Uygulama

Uygulama fonksiyon ve teknolojiye özel talepler ile darbe dizilerinin değerlendirilmesi

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC	[V]	< 230
Nominal gerilim DC	[V]	24
Nominal gerilim toleransı	[%]	10
Nominal gerilim toleransı 2	[%]	10
Nominal frekans AC	[Hz]	50...60
Yardımcı sensör beslemesi DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı Röle çıkışlarının sayısı: 1

Çıkışlar

Röle çıkışlarının sayısı	1
Kontak akımı	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Ölçüm / ayar aralığı

Ayar aralığı	[Imp/min]	3...3000
--------------	-----------	----------

Doğruluk / sapma

Histerezis	[Sr nin % si]	5...100
Tekrarlanabilirlik	[Sr nin % si]	1

Tepki süresi

Başlangıç gecikmesi	[s]	0,5...30
---------------------	-----	----------



Dönme hızı izleme için değerlendirme birimleri

D100/230VAC/RESET

Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması	İnce ayar çalışma aralığı içinde potansiyometre ile	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...70
Koruma		IP 40
Koruma sınıfları		IP 20
Mekanik özellikleri		
Malzemeler	Plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, yeşil
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Açıklamalar		
Açıklamalar	*) özel tasarım	
Elektriksel bağlantı		
Bağlantı		