


AC2951



Pasif güç dağıtıcı

ProcessLine 8SB IP69K



Sürümüne göre bazı LED ler aktif değildir



Uygulama

Dizayn

AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler

Uygulama

gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için

Elektriksel özellikleri

Koruma sınıfı

III

Aşırı akım algılama

evet; (4400 mA ± 200 mA)

AS-i çalışması

Çalışma gerilimi

[V]

18...31,6 DC; (AS-i)

Akım tüketimi

[mA]

4000; (AS-i)

AC2951



Pasif güç dağıtıcı

ProcessLine 8SB IP69K


Ek gerilim kaynağı	[V]	15...30 DC; (AUX)
Ek beslemeden maks. akım tüketimi	[mA]	4000; (AUX)
IO-Link çalışması		
Çalışma gerilimi	[V]	20...30 DC; (US)
Akım tüketimi	[mA]	4000; (US)
Ek gerilim kaynağı	[V]	20...30 DC; (UA)
Ek beslemeden maks. akım tüketimi	[mA]	4000; (UA)
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...85
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	4000
Koruma		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (V2A paslanmaz çelik koruma kapakları ile çalışma: IP 69K)
Koruma sınıfı ((NEMA 250)		6P
Kirlilik derecesi		2
Kimyasal ortam		ISO 16750-5 NEMA 250 5.13.1
		HLP, CC, DB, DC, DD, CA AA
Testler / Onaylar		
EMC		EN 62026-2 IEC 61000-6-2
Şok dayanımı		DIN EN 60068-2-27
Titreşim dayanımı		DIN EN 60068-2-64 DIN EN 60068-2-6
MTTF	[yıl]	379
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	391,2
Boyutlar	[mm]	208 x 59,3 x 38,4
Malzemeler		Gövde: PA gri; Konektörler: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	LED, yeşil AS-i / AUX / US / UA
	Hata	LED, kırmızı
Elektriksel bağlantı		
Modül bağlantısı		M12
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Pasif güç dağıtıcı

ProcessLine 8SB IP69K

Elektriksel bağlantı - Power IN

Soketli: M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 0,6...0,8 Nm



AS-i çalışması


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

IO-Link çalışması

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Elektriksel bağlantı - Power OUT

Soketli: M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 0,6...0,8 Nm



AS-i çalışması 1...8

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

IO-Link çalışması 1...8

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.