


AS-i arayüzü üniversal modül

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT



1 Etiket



Uygulama

Uygulama

saha kurulumu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	230
Maks. akım yükü toplamı [A]	4
Dahili hata izleme (Watchdog)	evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıkışların sayısı: 4

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	20...30
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA]	200
Giriş akımı High [mA]	> 5
Giriş akımı Low [mA]	< 3
Anahtarlama sinyali High [V]	> 10
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet



AS-i arayüzü üniversal modül

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Çıkışlar	
Dijital çıktılarının sayısı	4
Devre	PNP
Voltaj aralığı DC [V]	24; (PELV e uygun)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	1000; (DC-12 / DC-13)
Kısa devre koruması	evet
Elektriksel olarak ayrılmış	evet
Aktüatör beslemesi çıkışlar	AUX

Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 65

Testler / Onaylar	
EMC	EN 50295

AS-i parametreleri	
AS-i master profili	M2; M3; M4
AS-i Profil	S-7.F.F
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	7
AS-i ID kod [hex]	F.F
Veri bitleri	Data bit D0 D1 D2 D3 iki yönlü I-1 / O-1 I-2 / O-2 I-3 / O-3 I-4 / O-4
Parametre bitleri	Parametre bit i Fonksiyon P0 tüm çıkışlar için bekçiköpeği (Watchdog) fonksiyonu : aktif * / aktif değil P1 kullanılmıyor P2 kullanılmıyor P3 kullanılmıyor

Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	317
Montaj şekli	FC-E veya SC alt parçalar için AS-i arabirimi
Malzemeler	PA 6-GF30; paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Çalışma LED, yeşil Fonksiyon LED, sarı

Elektriksel bağlantı	
Modül bağlantısı	Yassı kablo

Açıklamalar	
Açıklamalar	Girişler ve çıkışlar elektriksel izoleli olmalıdır.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı	
Yaylı klemens: modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK-E / PG:	