


Elektronik devre kesici

Fuse/IO-Link/24VDC/10A



- 1 Etiket
2 buton on / off / reset Durum LED'i 1
3 direk geçmeli klemens Çıkışı 1



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	SELV/PELV de
Nominal gerilim DC [V]	24
Giriş gerilimi DC [V]	18...30
Koruma sınıfı	III
Tampon belleğe alma zamanı [ms] (nominal gerilim 24 V DC)	10
Kapalı devre akımı [mA]	10
Kanal sayısı	1
Nominal akım [A]	10
Nominal akım (Arıza Emniyet Elemanı) [A]	10

Çıkışlar

Toplam kapasitif yük [mF]	20
---------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...70
Koruma	IP 20; (ön taraf)
Kirlilik derecesi	2

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-6-3	Radyasyon girişimi
	EN 61000-6-2	Gürültü bağışıklığı

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	72
Boyutlar [mm]	80 x 12,5 x 98,5

DF2210



Elektronik devre kesici

Fuse/IO-Link/24VDC/10A

Gösterge / Kontroller


Gösterge	durum	1 x LED, kırmızı / yeşil / turuncu
İşletme parçaları	1 x	buton

Elektriksel bağlantı

direk geçmeli klemens:


iletişim manivela/şerit:

Bağlantı



Şemalar ve grafikler

Çıkış eğrisi



Zaman-akım karakteristikleri