


Elektronik devre kesici

Fuse/IO-Link/24VDC/2x2A



- 1 Etiket
 2 buton on / off / reset Durum LED'i 2
 3 buton on / off / reset Durum LED'i 1
 4 direk geçmeli klemens Çıkışlar 1/2



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	SELV/PELV de ; UR'ye göre "supply class 2"
Nominal gerilim DC	[V]	24
Giriş gerilimi DC	[V]	19,2...30
Koruma sınıfı		III
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 24 V DC)	[ms]	10
Kapalı devre akımı	[mA]	8
Kanal sayısı		2
Nominal akım	[A]	2
Nominal akım (Arıza Emniyet Elemanı)	[A]	2

Çıkışlar

Toplam kapasitif yük	[mF]	10
----------------------	------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...70
Koruma		IP 20; (ön taraf)
Kirlilik derecesi		2

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-6-3	Radyasyon girişimi
	EN 61000-6-2	Gürültü bağıışıklığı

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	72,5
---------	-----	------

DF2212



Elektronik devre kesici

Fuse/IO-Link/24VDC/2x2A

Boyutlar

[mm]

80 x 12,5 x 98,5

Gösterge / Kontroller

Gösterge

durum

2 x LED, kırmızı / yeşil / turuncu

İşletme parçaları

2 x


buton

Elektriksel bağlantı

direk geçmeli klemens:


iletişim manivela/şerit:

Bağlantı



şemalar ve grafikler

Çıkış eğrisi



Zaman-akım karakteristikleri