


AS-Interface yalıtım monitörü

Insulation Monitoring Device

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Uygulama

Simetrik ve asimetrik yalıtım hatalarının belirlenmesi için;
topraklanmamış AS-i ve 24 V DC sistemlerde (IT-Sistem) yalıtım izleme

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Nominal gerilim DC [V]	21...36
AS-i den maks. akım tüketimi [mA]	40

Çıkışlar

Kontak akımı	1A AC/DC
--------------	----------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...70
Koruma	IP 20

Testler / Onaylar

EMC	EN 61557-8	(1997)
	EN 61326/A2	(2001)

AS-i parametreleri

AS-i sertifikası	19901
------------------	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	179
Gövde	DIN ray veya panoya montaj

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Fonksiyon	LED, sarı



AS-Interface yalıtım monitörü

Insulation Monitoring Device

Açıklamalar

Açıklamalar

Aktives symmetrisches und passives Messverfahren.

2 Meldekontakte

Kontakt 11/14 löst bei unsymmetrischen Fehlern aus.

Kontakt 11/24 löst bei symmetrischen und unsymmetrischen Fehlern aus.

Kontakt geschlossen wenn AS-i Spannung anliegt und kein Erdschluss vorliegt.



Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

Bağlantı

R1 R2 A+ A-



⏏ 11 14 24