


Elektronik devre kesici

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A



- 1 Etiket
 2 buton on / off / reset Durum LED'i 2
 3 buton on / off / reset Durum LED'i 1
 4 direk geçmeli klemens Çıkışlar 1/2



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	SELV/PELV de ; UR'ye göre "supply class 2"	
Nominal gerilim DC [V]	24	
Giriş gerilimi DC [V]	19,2...30	
Koruma sınıfı	III	
Tampon belleğe alma zamanı [ms] (nominal gerilim 24 V DC)	10	
Kapalı devre akımı [mA]	8	
Kanal sayısı	2	
Nominal akım [A]	4	
Nominal akım (Arıza Emniyet Elemanı) [A]	4	

Çıkışlar

Toplam kapasitif yük [mF]	15
---------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...70
Koruma	IP 20; (ön taraf)
Kirlilik derecesi	2

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-6-3	Radyasyon girişimi
	EN 61000-6-2	Gürültü bağıışıklığı

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	72,5
-------------	------

DF2214



Elektronik devre kesici

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

Boyutlar

[mm]

80 x 12,5 x 98,5

Gösterge / Kontroller

Gösterge

durum

2 x LED, kırmızı / yeşil / turuncu

İşletme parçaları

2 x


buton

Elektriksel bağlantı

direk geçmeli klemens:


iletişim manivela/şerit:

Bağlantı



şemalar ve grafikler

Çıkış eğrisi



Zaman-akım karakteristikleri