


AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

SmartLine25 4DI 3DO T C



- 1 Etiket
2 Adresleme soketi
3 DIN rayı adaptörü



Uygulama

Uygulama

Kontrol kabinine montaj

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akım tüketimi	[mA]	250
Ek gerilim kaynağı	[V]	20...30 DC
Ek beslemeden maks. akım tüketimi	[mA]	3000; (AUX)
Dahili hata izleme (Watchdog)		evet

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı

Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıkışların sayısı: 3

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
Dijital girişlerin devresi	PNP; (IEC 61131-2 ye göre tip 2)
Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı	[V] 18...30; (DC)
Maks. Girişlerin toplam akım değeri	[mA] 200
Giriş akımı High	[mA] 6...10



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

SmartLine25 4DI 3DO T C

Giriş akımı Low	[mA]	0...2
Anahtarlama sinyali High	[V]	> 11
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler		evet

Çıkışlar

Dijital çıkışların sayısı		3
Devre		PNP
Voltaj aralığı DC	[V]	20...30; (AUX)
Çıkış başına maks. yük akımı	[mA]	1000; (kullanım sınıfı DC-12: 700 mA; kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 20 W (IEC 60947-5-1))
Toplam maks. yük akımı çıkışları	[A]	3
Kısa devre koruması		evet
Elektriksel olarak ayrılmış		evet
Aktüatör beslemesi çıkışlar		AUX

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Çalışma sıcaklığı hakkında		kullanma talimatlarında belirtilen anlık yükteki gerilim oranı azalması şu çalışma sıcaklığında dikkate alınmalıdır: > 60 °C
Maksimum bağıl nem	[%]	90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000
Koruma		IP 20
Kirlilik derecesi		2

Testler / Onaylar

EMC		EN 61000-6-2	
		EN 62026-2	
		EN 50581	
MTTF	[yıl]	182	
Notlar		Cihaz yalıtılmış bir kaynaktan beslenmelidir.; Bu gerilim kaynağı UL-listeli ikincil bir sigortaya sahip olmalıdır (bkz. ek sayfa).; Alternatif olarak, bir sınıf 2 güç kaynağı da AUX kaynak olarak kullanılabilir.	

AS-i parametreleri

AS-i Versiyon	2.11; 3.0				
AS-i adresleme	Adresleme soketi				
Geniştirilmiş adresleme modu	evet				
AS-i master profili	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-7.A.E				
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	7			
AS-i ID kod	[hex]	A.E			
AS-i sertifikası	60701				
Veri bitleri	Data bit	D0	D1	D2	D3
	Giriş	I-1	I-2	I-3	I-4
	Çıkış	O-1	O-2	O-3	-

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	146
---------	-----	-----



AS-i arayüzü kontrol kabin modülü

SmartLine25 4DI 3DO T C

Montaj şekli	DIN ray montajlı
Malzemeler	PC-GF20

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, sarı I1...I4, O1....O3
	Çalışma	LED, yeşil AS-i, AUX
	Hata	LED, kırmızı

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)	Konnektör
-------------------------	-----------

Açıklamalar

Açıklamalar	Aşağıdaki noktaların hiçbirini harici bir potansiyele bağlamayın:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Bağlantılar AS-i kablosuyla elektriksel olarak bağlanmıştır.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

pin başı:

Bağlantı

I-	I-	I-	I-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

O-	O-	O-	O-
O1	O2	O3	
A+	A-	E+	E-

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensör beslemesi +24V
I-	Sensör beslemesi 0V
E+	Aktüatör beslemesi +24V
E-	Aktüatör beslemesi 0V
I1...I4	Anahtarlama girişi Sensör 1...4
O1...O3	Anahtarlama çıkışı Aktuator 1...3
O-	Anahtarlama çıkışı Aktuator 0V