


MONITOR

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: DL2503

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 LCD-Gösterge
- 2 Programlama butonları
- 3 LED



Ürün özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Boyutlar [mm]	78 x 45 x 120

Uygulama

Uygulama	2-kanal standard analog sinyal için sınır rölesi
----------	--

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC [V]	110...240
Nominal gerilim DC [V]	27
Nominal gerilim toleransı [%]	< 10
Nominal gerilim toleransı 2 [%]	20...10
Nominal frekans AC [Hz]	50...60
Güç tüketimi [W]	5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 50
Koruma sınıfları	IP 20

Testler / Onaylar

EMC	EN 61010: 1993 + A2: 1995	
	EMV 89/336/EWG	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



MONITOR

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	0,354
Gövde		DIN raya montaj için gövde
Boyutlar	[mm]	78 x 45 x 120
Malzemeler		Plastik
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, yeşil
		LCD-Gösterge
Elektriksel bağlantı		
çift-sıra klemens: 2 x ...2,5 mm ² ; AWG 14		
1	24 V DC Besleme gerilimi (L-)	
2	24 V DC Besleme gerilimi (L+)	
3	Besleme Transistör çıkışı (L+)	
4	Analog giriş GND	
5	Analog giriş In1 (0/4...20 mA)	
6	Analog giriş In2 (0/4...20 mA)	
7	AC Besleme gerilimi (L1)	
8	AC Besleme gerilimi (N)	
9	kullanılmıyor	
10	24 V DC Sensör beslemesi (L+)	
11	24 V DC Sensör beslemesi (L-)	
12	Transistör çıkışı sinyal izleme pnp	
13	Röle Out1 ortak	
14	Röle Out1 normalde açık	
15	Röle Out1 normalde kapalı	
16	Transistör çıkışı Out1 pnp	
17	Devre dışı bırakma (Release) 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
18	Reset 1/2 pnp (+ 24 V DC)	
19	Röle Out2 ortak	
20	Röle Out2 normalde açık	
21	Röle Out2 normalde kapalı	
22	Analog çıkış Out3 0/4...20 mA (+)	
23	Analog çıkış Out3 0/4...20 mA (-)	
24	Transistör çıkışı Out2 pnp	