

DN3012





Anahtarlama güç kaynağı 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: DN4012

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Potansiyometre



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı	[%]	10
Nominal frekans AC	[Hz]	47...63
Giriş voltaj aralığı AC	[V]	100...240
Çıkış gerilimi DC	[V]	24...28
Koruma sınıfı		I; (IEC 61140)
Açılışta gecikme süresi maks.	[ms]	1000
Açılışta gecikme süresi	[s]	< 1000
Çıkış gerilimi	[V]	ayarlanabilir
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı	[A]	5
Çıkış devrelerinin sayısı		1
Maks. dalgalanma	[mV]	50
Verim (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,9
Harici Giriş Koruması		10 A; B
Gerilim oranı azalması	[W/K]	3% / K (> 60° C)



Anahtarlama güç kaynağı 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Tampon belleğe alma zamanı [ms]
(nominal gerilim 230 V AC /
50 Hz)

205

Çıkışlar

Kısa devre koruması

evet

Aşırı yük koruması

evet

DC-OK sinyalinin güvenilirliği

30 V DC (< 1 A)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

0...70

Koruma

IP 20

Testler / Onaylar

EMC

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

0,987

Montaj şekli

ray; (TH35 (EN 60715); soğutma için gerekli boş alan 20 mm)

Boyutlar [mm]

129 x 50 x 136

Malzemeler

AlMg3; çelik levha; PC

Gösterge / Kontroller

Gösterge

DC-ok

1 x LED, yeşil

Aşırı yük

1 x LED, kırmızı

Açıklamalar

Açıklamalar

SELV, PELV çıkış gerilimi


Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens:

Bağlantı



1: primer
2: sekonder