




IO-Link veri belleği

DSU____KQRWIOUS03



1 LED



Uygulama

Uygulama	IO-Link üzerinden veri depolama
----------	---------------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 50
Koruma sınıfı		III
Bellek boyutu	[bit]	1042432
Hafıza tipi		FRAM
Maks. okuma döngüsü		sınırsız
Maks. yazma döngüsü		sınırsız

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Aktarım türü	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification	
SIO-Mod	hayır	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	1423

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67; IP 69K

Testler / Onaylar

EMC	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
Şok dayanımı	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / tekrarlayan
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / tekrarlanmayan

DSU100



IO-Link veri belleđi

DSU____KQRWIOUS03

Titreřim dayanımı	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
UL onayı	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Güç kaynađı	Limited Voltage/Current
	Dosya numarası UL	E205959

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	59,8
Gövde		dikdörtgensel
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	20 x 7 x 48
Malzemeler		PBT; TPU; paslanmaz çelik

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeřil
	Hafızaya erişim	1 x LED, sarı


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bađlantı

