


CAN özellikli RFID okuma/yazma kafası

DTMHF GBRWCODC03



Uygulama

Radio onayı	ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Çin; Tayvan; Hindistan; Singapur
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	9...32 DC
Akım tüketimi [mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Koruma sınıfı	III
Çalışma frekansı [MHz]	13,56
RFID standardı	ISO 15693

İzleme aralığı

ID-TAG mefasesi [mm]	≤ 15
----------------------	------

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	CAN
CAN	
Protokol	CANopen

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 67; IP 69K

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / tekrarlayan
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / tekrarlanmayan
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
MTTF [yıl]		506

CAN özellikli RFID okuma/yazma kafası

DTMHF GBRWCODC03

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	120,5
Gövde		Diş yapısı
Montaj		gömülebilir montaj
Boyutlar	[mm]	M18 x 1 / L = 58
Diş tasarımı		M18 x 1
Malzemeler		Gövde: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Koruma kapağı: PPS; kablo fişi: PUR
Sıkıştırma torku	[Nm]	< 25

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Preoperational Mode	1 x LED, yeşil ışıklar
	Operational Mode	1 x LED, yeşil flaş yapma
	Hata	1 x LED, kırmızı flaş yapma
	etiket (tag) iletişimi	1 x LED, sarı ışıklar

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı	
Kablo: 0,8 m	



1	CAN_H
2	CAN_L
3	GND
4	U+