


CAN arayüzlü ve CANopen protokollü RFID okuma/ yazma kafası

DTMHF IBRWCOUS03



Uygulama

Radyo onayı

ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Çin; Tayvan; Hindistan; Singapur; Ukrayna; Brezilya

Radio onayı üzerine not

European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	9...32 DC
Akım tüketimi [mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Koruma sınıfı	III
Çalışma frekansı [MHz]	13,56
RFID standardı	ISO 15693

İzleme aralığı

Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm]	120
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm]	60
ID-TAG mefinesi [mm]	≤ 30

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	CAN
CAN	
Protokol	CANopen

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 67; IP 69K

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / tekrarlayan
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / tekrarlanmayan
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

**CAN arayüzlü ve CANopen protokollü RFID okuma/ yazma kafası**

DTMHF IBRWCOUS03

MTTF

[yıl]

477

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	198,5
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Diş tasarımı		M30 x 1,5
Malzemeler		Gövde: paslanmaz çelik; Koruma kapağı: PPS; LED pencere: PEI

Gösterge / Kontroller


Gösterge	Preoperational Mode	1 x LED, yeşil ışıklar
	Operational Mode	1 x LED, yeşil flaş yapma
	Hata	1 x LED, kırmızı flaş yapma
	etiket (tag) iletişimi	1 x LED, sarı ışıklar

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



1	kullanılmıyor
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L