


DTE830



RFID değerlendirme ünitesi UHF

DTEUHF-ABRWETUSTN04



Uygulama

Radyo onayı	EU/RED
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	24 DC
Akım tüketimi [mA]	700
Çalışma frekansı [MHz]	865...868 (ETSI)
Anten bağlantıları	4; (TNC-Ters)
RFID standardı	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
İletim gücü ERP [mW]	2000; (adımlar halinde parametrelenebilir: 1 dB 50mW ... 2W)
Empedans [Ω]	50

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıkışların sayısı: 4
-----------------------	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	4
---------------------------	---

Çıkışlar

Dijital çıkışların sayısı	4
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	500; (max.)

İzleme aralığı

RSSI eşik	yazılım ile ayarlanabilir
-----------	---------------------------

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	Ethernet
--------------------	----------

Ethernet - EtherNet/IP

Protokol	EtherNet/IP
Kullanım tipi	Veri iletimi



RFID değerlendirme ünitesi UHF

DTEUHF_ABRWETUSTN04

Ethernet - TCP/IP		
Protokol	TCP/IP	
Kullanım tipi	Parametre ayarı; Veri iletimi	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...55
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...85
Koruma	IP 67	
Testler / Onaylar		
Radyo onayı	EN 302 208	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	3354
Boyutlar	[mm]	300 x 300 x 71
Malzemeler	Gövde: Alüminyum; Koruma kılıfı: Plastik; TNC soket: pirinç / PTFE (Teflon); Konektör: pirinç / plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, sarı/yeşil
		4 x LED, çok-renkli programlanabilir
Ses sinyali	sesli ikaz cihazı	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı - Ethernet		
Soketli: 1 x M12; kodlama: X		
		
LAN		
1	TX+	
2	TX-	
3	RX+	
4	RX-	
PoE+		
1	TX+ / PoE+1	
2	TX- / PoE+1	
3	RX+ / PoE+2	
4	RX- / PoE+2	
5	PoE+1	
6	PoE+1	
7	PoE+2	
8	PoE+2	

RFID değerlendirme ünitesi UHF

DTEUHF_ABRWETUSTN04

Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A




Power Supply

1	+24V DC
2	GND
3	GND
4	+24V DC

Elektriksel bağlantı - girişler / çıkışlar

Soketli: 1 x M12



GPIO

1	OUT_CMN
2	OUTPUT_1
3	INPUT_3
4	INPUT_CMN
5	INPUT_1
6	GND
7	UB
8	OUTPUT_4
9	OUTPUT_3
10	OUTPUT_2
11	INPUT_2
12	INPUT_4