


DTE911



Kompakt RFID cihazı

DTRUHFA HLRWPNUS04



- 1 LED Çalışma durumu
2 LED-gösterge saha haberleşme arayüzü
3 Montaj dişi M4 maks. dalma derinliği 15mm



Uygulama

Radyo onayı

Çin

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	19,2...28,8 DC
Akım tüketimi	[mA]	500
Güç tüketimi	[W]	8,6
Koruma sınıfı		III
Çalışma frekansı	[MHz]	920,5...924,5
RFID standardı		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
EIRP iletim gücü	[mW]	200; (maksimum: 250 mW)

Çıkışlar

Çıkış başına maks. yük akımı	[mA]	100; (max.)
------------------------------	------	-------------

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	Ethernet
--------------------	----------

Ethernet - PROFINET

Protokol	PROFINET
Kullanım tipi	Veri iletimi

Ethernet - TCP/IP

Protokol	TCP/IP
Fabrika ayarları	IP-Adresi: 192.168.0.79 Alt ağ maskesi: 255.255.255.0 Gateway IP-Adresi: 192.168.0.100
Kullanım tipi	Parametre ayarı; Veri iletimi

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...55
Çalışma sıcaklığı hakkında		montaj plakası ve soğutma eleman ile: -20...60 °C



Kompakt RFID cihazı

DTRUHFA HLRWPNUS04

Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / tümsek
		50 g (11 ms) / tek darbe
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	691,2
Boyutlar	[mm]	113 x 118,6 x 50
Malzemeler		Gövde: Alüminyum; PBT / PC; paslanmaz çelik

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Güç kaynağı	1 x LED, yeşil
	LED-gösterge	4 x LED, sarı sinyal gücü ID-TAG
	durum	2 x LED, yeşil/kırmızı saha haberleşme arayüzü
	durum	2 x LED, yeşil/sarı Ethernet

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Ethernet

Soketli: 2 x M12; kodlama: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



DTE911



Kompakt RFID cihazı

DTRUHFA HLRWPNUS04

PWR	
1	L+
2	dijital giriş/çıkış 2
3	L-
4	dijital giriş/çıkış 1
5	kullanılmıyor