


DTE930



RFID değerlendirme ünitesi UHF

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04



Uygulama

Radyo onayı ABD; Kanada; Avusturalya; Singapur; Malezya; Endonezya; Meksika; Güney Afrika

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	24 DC
Akım tüketimi [mA]	700
Çalışma frekansı [MHz]	902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI) max. 400 mW EIRP, 919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA)
Anten bağlantıları	4; (TNC-Ters)
RFID standardı	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
İletim gücü ERP [mW]	2000; (adımlar halinde parametrelenebilir: 1 dB 50mW ... 2W)
Empedans [Ω]	50

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıkışların sayısı: 4

Girişler

Dijital girişlerin sayısı 4

Çıkışlar

Dijital çıkışların sayısı 4
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 500; (max.)

İzleme aralığı

RSSI eşik yazılım ile ayarlanabilir

Arabirimler

Haberleşme arayüzü Ethernet

Ethernet - EtherNet/IP

Protokol EtherNet/IP

Kullanım tipi Veri iletimi



RFID değerlendirme ünitesi UHF

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

Ethernet - TCP/IP		
Protokol	TCP/IP	
Kullanım tipi	Parametre ayarı; Veri iletimi	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...55
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...85
Koruma	IP 67	
Testler / Onaylar		
Radyo onayı	FCC Part15	
UL onayı	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	IP67
	Güç kaynağı	SELV
	Dosya numarası UL	E347020
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	3417,8
Boyutlar	[mm]	300 x 300 x 71
Malzemeler	Gövde: Alüminyum; Koruma kılıfı: Plastik; TNC soket: pirinç / PTFE (Teflon); Konektör: pirinç / plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, sarı/yeşil
		4 x LED, çok-renkli programlanabilir
Ses sinyali	sesli ikaz cihazı	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı - Ethernet		

Soketli: 1 x M12; kodlama: X



LAN	
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	RX-
PoE+	
1	TX+ / PoE+1
2	TX- / PoE+1
3	RX+ / PoE+2
4	RX- / PoE+2
5	PoE+1
6	PoE+1
7	PoE+2
8	PoE+2

RFID değerlendirme ünitesi UHF

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A




Power Supply

1	+24V DC
2	GND
3	GND
4	+24V DC

Elektriksel bağlantı - girişler / çıkışlar

Soketli: 1 x M12



GPIO

1	OUT_CMN
2	OUTPUT_1
3	INPUT_3
4	INPUT_CMN
5	INPUT_1
6	GND
7	UB
8	OUTPUT_4
9	OUTPUT_3
10	OUTPUT_2
11	INPUT_2
12	INPUT_4