




RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF MCRWIOUS03



- | | |
|---|-----------|
| 1 | LED sarı |
| 2 | LED yeşil |



Uygulama

Uygulama	Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radyo onayı	ABD; Kanada; EU/RED; Avusturalya; Japonya; Çin; Tayvan; Hindistan; Singapur; Malezya; Brezilya; Meksika; Yeni Zelanda; Güney Kore; Viyetnam
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler “Yüklemeler” bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	19,2...28,8 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 50
Koruma sınıfı		III
Çalışma frekansı	[MHz]	13,56
RFID standardı		ISO 15693

İzleme aralığı

ID-TAG mefafesi	[mm]	Okuma	:	≤ 60
		statik		
		30 mm bozuk para şekilli etikete göre; I-CODE SLI		

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
--------------------	---------



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF MCRWIOUS03

Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification	
SIO-Mod	hayır	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	967

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67; IP 69K

Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / tekrarlayan
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / tekrarlanmayan
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[yıl]	567
UL onayı	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Güç kaynağı	Limited Voltage/Current
	Dosya numarası UL	E205959

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	192
Gövde		dikdörtgensel
Montaj		gömülebilir montaj
Boyutlar	[mm]	40 x 40 x 54
Malzemeler		Gövde: PA; metal parçalar: paslanmaz çelik

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	etiket (tag) iletişimi	1 x LED, sarı

Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı		
-----------------------------	--	--

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



DTI513



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF MCRWIOUS03

Bağlantı

