


RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF KQRWIOUS03



- 1 LED
2 Algılama yüzü



Uygulama

Uygulama	Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radyo onayı	EU/RED; Japonya; Avusturalya; Çin; Tayvan; Hindistan; Singapur; ABD; Kanada; Malezya; Brezilya; Meksika; Yeni Zelanda; Güney Kore; Viyetnam
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 60
Koruma sınıfı	III
Çalışma frekansı [MHz]	13,56
RFID standardı	ISO 15693

İzleme aralığı

Mesafe yazma/okuma kafası önde	[mm]	170		
Mesafe yazma/okuma kafası yanda	[mm]	160		
ID-TAG mefasesi	[mm]	30 mm bozuk para şekilli etiket ve metale monte edilmiş anten referans alınmıştır, I- CODE SLI	:	≤ 32

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu	1.1
SDCI standart	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor: Device Identification
SIO-Mod	hayır
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF KQRWIOUS03

Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	967

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67; IP 69K

Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / tekrarlayan
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / tekrarlanmayan
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
UL onayı	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Güç kaynağı	Limited Voltage/Current
	Dosya numarası UL	E205959


Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	88,5
Gövde		dikdörtgense
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	20 x 7 x 48
Malzemeler		PBT; TPU; paslanmaz çelik

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	etiket (tag) iletişimi	1 x LED, sarı

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



DTI516



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF KQRWIOUS03

Elektriksel bağlantı - Kablo

Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Bağlantı

