


RFID UHF kompakt cihaz

DTRUHFE HLRWIOUS04



- 1 LED Çalışma durumu
2 LED-gösterge
3 Montaj dişi: M4 maks. dalma derinliği: 15 mm



Uygulama

Uygulama	Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radio onayı	EU/RED; Birleşik Krallık
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 250
Güç tüketimi	[W]	4,8
Koruma sınıfı		III
Çalışma frekansı	[MHz]	865...868
RFID standardı		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
İletim gücü ERP	[mW]	120; (maksimum: 200 mW)

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Aktarım türü	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	1418

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / tümsek
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / tek darbe
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz



RFID UHF kompakt cihaz

DTRUHFE HLRWIOUS04

Elektriksel koruma	EN 61010-2-201	sadece PELV devreli üzerinden elektriksel besleme
--------------------	----------------	---

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	637,5
Boyutlar [mm]	120 x 50 x 113
Malzemeler	PBT; PC; paslanmaz çelik; Alüminyum

Gösterge / Kontroller


Gösterge	Çalışma etiket (tag) iletişimi	1 x LED, yeşil 4 x LED-gösterge, sarı sahadaki etiketlerin sayısı
----------	--------------------------------	--

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



1 Sensör beslemesi	L+
2 kullanılmıyor	
3 Sensör beslemesi	L-
4 IO-Link	
5 kullanılmıyor	