


E10411



Adaptör fiş

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 O-Ring



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC/DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4; (...40 °C)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	17,1
Boyutlar	[mm]	18 x 18 x 20
Montaj dişi		PG 9
Malzemeler		çinko döküm nikel kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi		çinko döküm, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E10411



Adaptör fiş


ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: çinko döküm, nikel kaplamalı



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz