


AL2341



IO-Link giriş modülü

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	100...1100; (US)
Koruma sınıfı		III

Sensör beslemesi US

Port başına akım oranı	[A]	0,1
------------------------	-----	-----

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 20
-----------------------	-------------------------------

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	20; (10 x 2 PNP IEC 61131-2 ye göre tip 2)
---------------------------	--



IO-Link giriş modülü

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67


Sensör giriş beslemeleri		IO-Link	
Güç kaynağı	[V]	16...30	
Arabirimler			
Haberleşme arayüzü	IO-Link		
SDCI standart	IEC 61131-9		
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link Revizyonu	1.1		
SIO-Mod	hayır		
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A		
Min. işlem döngü süresi	[ms]	4,3	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID	
	default	940	
Çalışma Koşulları			
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60	
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...70	
Maksimum bağıl nem	[%]	90	
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	2000	
Koruma	IP 65; IP 67		
Koruma sınıfı ((NEMA 250)	6P		
Kimyasal ortam	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA	
	NEMA 250 5.13.1	AA	
Testler / Onaylar			
EMC	EN 61000-6-2		
	EN 61000-6-3		
	IEC 61131-9		
Şok dayanımı	DIN EN 60068-2-27		
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-64		
	DIN EN 60068-2-6		
MTTF	[yıl]	140	
Mekanik özellikleri			
Ağırlık	[g]	392,5	
Malzemeler	Gövde: PA turuncu; Soket: Pirinç nikel kaplamalı		
Gösterge / Kontroller			
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil	
	Hata	1 x LED, kırmızı	
	Fonksiyon	1 x LED, sarı	
Aksesuarlar			
Aksesuarlar (Opsiyonel)	M12 soketler için koruma kapağı		
Açıklamalar			
Paket miktarı	1 adet		

IO-Link giriş modülü

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

Elektriksel bağlantı - Girişler

Soketli: 10 x M12; kodlama: A



X1.0...X1.9

1	Sensör beslemesi + 24 V DC (US)
2	Dijital giriş DI2
3	Sensör beslemesi GND (US)
4	Dijital giriş DI1
5	kullanılmıyor

Elektriksel bağlantı - IO-Link

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



X1

1	+ 24 V DC (US)
2	kullanılmıyor
3	GND (US)
4	IO-Link